Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION

P1MS3P100

MODULÁRNÍ ODPÍNAČ - 3P 100A




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	400…440
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Jmenovitý proud (In)		A	100
Zkratová odolnost (IEC)		kA	25 with gG fuses rated 63A 15 with gG fuses rated 125A
Elektrická životnost		cycles	1000
Úroveň výkonu B10d dle normy EN/ISO 13489-1 jmenovité zatížení		cycles	1000
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
Upevnění			35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	3.2
	max.	Nm	3.5
	min.	lbin	28.3
	max.	lbin	31
Svorky nástroj			Pz2
Průřez vodiče			
IEC			
	min.	mm²	1
	max.	mm²	50
AWG/Kcmil			
	min.		16
	max.	kcmil	1
Mechanická životnost		cycles	7000
Hmotnost		g	250
Stupeň znečištění			3
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

P1MS3P100

MODULÁRNÍ ODPÍNAČ - 3P 100A



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-3.

Certifikace

EAC

TÜV-Rheinland

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000042 - Jistič (MCB)

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.