
P1X1011

PŘÍDAVNÉ BLOKY PRO INSTALAČNÍ JISTIČE 1 …. 63 A, POMOCNÝ KONTAKT, BOČNÍ MONTÁŽ, 1 PŘEPÍNACÍ KONTAKT




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	400
Jmenovitý proud (In)		A	6
Vodivost			24V 10mA
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	1
	max.	Nm	1
	min.	lbin	0.7
	max.	lbin	0.7
Svorky nástroj			PH2
Průřez vodiče			
IEC			
	max.	mm²	1x 2.5 - 2x 1.5
Hmotnost		g	40
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	IEC/EN 60947-5-1. UR “UL Recognized” per Canada e USA.
Certifikace	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000041 - Blok pomocných kontaktů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.