
P1X16024

PŘÍDAVNÉ BLOKY PRO INSTALAČNÍ JISTIČE 1 …. 63 A, VYPÍNACÍ SPOUŠŤ 12...24V 50/60HZ DC, BOČNÍ MONTÁŽ




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	500
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	2500
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	12…24
Jmenovité provozní napětí DC		VDC	12...24
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Průměrná spotřeba cívky		A	10
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	1
	max.	lbin	0.74
Průřez vodiče			
IEC			
	max.	mm²	2.5
Hmotnost		g	70
Stupeň krytí čelní strany IP			20

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	IEC/EN 60947-5-1. UR “UL Recognized” per Canada e USA.
Certifikace	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001023 - Napěťová cívka (pro jističe)

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.