
P1RB1NC32AC030

REZIDUÁLNÍ PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU, 1P+N - 10KA, 2 MODULY, TYP AC, 32 A, (IΔN 30MA)




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	400
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	230
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Jmenovitý proud (In)		A	32
Vypínací charakteristika			C
Charakteristika reziduálního proudu			AC
Jmenovitý reziduální proud		mA	30
Zkratová odolnost (IEC)		kA	10
Ztrátový výkon na pól max.		W	3.84
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-35
	max.	°C	70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
Upevnění			35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	1.8
	max.	Nm	2
	min.	lbin	16
	max.	lbin	17.7
Svorky nástroj			Pz 2
Průřez vodiče			
IEC			
	min.	mm²	1
	max.	mm²	25
AWG/Kcmil			
	min.		16
	max.	kcmil	3
Hmotnost		g	205
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			2
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61009-1

Certifikace

EAC

TÜV-Rheinland

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000905 - Chránič s nadproudovou ochranou

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.