P1RC4P25A030

REZIDUÁLNÍ PROUDOVÉ CHRÁNIČE, 2 A 4 PÓLOVÉ MODULY, 4 P, TYP A, 25A (IΔN 30MA)




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	400
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	230/400
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Jmenovitý proud (In)		A	25
Charakteristika reziduálního proudu			A
Jmenovitý reziduální proud		mA	30
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Inc)		kA	10
Úroveň výkonu B10d dle normy EN/ISO 13489-1 jmenovité zatížení		cycles	2000
Ztrátový výkon na pól max.		W	0.5
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-35
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
Upevnění			35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	1.8
	max.	Nm	2
	min.	lbin	16
	max.	lbin	17.7
Svorky nástroj			Pz 2
Průřez vodiče			
IEC			
	min.	mm²	2.5
	max.	mm²	35
AWG/Kcmil			
	min.		14
	max.	kcmil	2
Hmotnost		g	326
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			2
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

P1RC4P25A030

REZIDUÁLNÍ PROUDOVÉ CHRÁNIČE, 2 A 4 PÓLOVÉ MODULY, 4 P, TYP A, 25A (IΔN 30MA)



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61008-1

Certifikace

EAC

TÜV-SUD

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000003 - Chránič (RCCB)

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.