




Denominazione del prodotto	Interruttore magnetotermico		
Tipo	P1 MB		
Numero di poli	4P		
Numero di moduli DIN	4		
Conformità	IEC / UL1077		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	440	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	230/400	
Frequenza nominale	Hz	50/60	
Corrente nominale (In)	A	6	
Curva di intervento	D		
Corrente di cortocircuito (IEC)	kA	10	
Durata elettrica	cycles	10000	
Potenza dissipata per polo max	W	1.04	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min	°C	-40
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima	m	2000	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Posizione di montaggio	Normale		Piano verticale
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1.8
	max	Nm	2
	min	Ibin	16
	max	Ibin	17.7
Attacchi utensile	Pz 2		
Sezione dei conduttori	IEC		
	min	mm <sup>2</sup>	1
	max	mm <sup>2</sup>	35
	AWG/Kcmil		
min			14
max			6
Durata meccanica	cycles	20000	
Peso prodotto	g	460	
Grado di protezione IP frontale	IP20		
Grado di inquinamento	2		


Distanza della griglia secondo l'allegato H.1 della norma IEC/EN60898-1

mm 60

**Dimensioni**



**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

IEC/EN 60898-1

IEC/EN 60947-2

UL 1077

Certificazioni

cURus

EAC

TÜV-Rheinland

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000042 -  
Interruttore  
magnetotermico