





Denominazione del prodotto	Interruttore magnetotermico		
Tipo	P1 MB		
Numero di poli	3P		
Numero di moduli DIN	3		
Conformità	IEC / UL489		
Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	440	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	230/400	
Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	240	
Frequenza nominale	Hz	50/60	
Corrente nominale (In)	A	35	
Curva di intervento	C		
Corrente di cortocircuito (IEC)	kA	10	
Corrente di cortocircuito (UL)	kA	10	
Durata elettrica	cycles	10000	
Potenza dissipata per polo max	W	2.46	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-40
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima	m	2000	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio	Normale		Piano verticale
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1.8
	max	Nm	2
	min	lbin	16
	max	lbin	17.7
Attacchi utensile	Pz 2		
Sezione dei conduttori	IEC		
	min	mm ²	1
	max	mm ²	35
	AWG/Kcmil		
min		14	
max		6	
Durata meccanica	cycles	20000	
Peso prodotto	g	388	

Grado di protezione IP frontale	IP20
Grado di inquinamento	2

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-2

UL489

Certificazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000042 -
Interruttore
magnetotermico