P1RE1NB32A030

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION, 10KA. 2 MODULES, 1P+N - TYPE A, CURVE B, 32A, 30MA




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	400
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	230
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Jmenovitý proud (In)		A	32
Vypínací charakteristika			B
Charakteristika reziduálního proudu			A
Jmenovitý reziduální proud		mA	30
Zkratová odolnost (IEC)		kA	10
Elektrická životnost		cycles	10000
Úroveň výkonu B10d dle normy EN/ISO 13489-1 jmenovité zatížení		cycles	10000
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
Upevnění			35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	2
	max.	lbin	15
Svorky nástroj			Pz 2
Průřez vodiče			
IEC			
	min.	mm²	1
	max.	mm²	16
AWG/Kcmil			
	min.		16
	max.	kcmil	3
Mechanická životnost		cycles	20000
Hmotnost		g	205
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			2
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

P1RE1NB32A030

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION, 10KA. 2 MODULES, 1P+N - TYPE A, CURVE B, 32A, 30MA



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61009-1
IEC/EN/BS 61009-2-1

Certifikace

CCC
EAC
TÜV-Rheinland

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000905 - Chránič s nadproudovou ochranou

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.