
P1X14230

PŘÍDAVNÉ BLOKY PRO INSTALAČNÍ JISTIČE 1 …. 63 A, PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 230V 50/60HZ, BOČNÍ MONTÁŽ




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	230
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Napětí odpadu		%Us	35...70
Provozní napětí		%Us	85...110
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-50
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	70
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 60947-5-1. UR “UL Recognized” per Canada e USA.
Certifikace	
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001022 - pordpěťová cívka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.