
P1X192D024

MOTOR OPERATOR FOR MINIATURE CIRCUIT BREAKERS P1MB TYPE, RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKERS P1RD TYPE. FOR 3P AND 4P VERSIONS. CONTROL VOLTAGE 24VDC




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	500
Jmenovité provozní napětí DC		VDC	24
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-5
	max.	°C	+40
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Relativní vlhkost		%	90
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	0.6
	max.	Nm	0.6
	min.	lbin	0.45
	max.	lbin	0.45
Svorky nástroj			Flat-blade screwdriver
Průřez vodiče			
IEC			
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	2.5
Hmotnost		g	120
Svorky Stupeň krytí			IP20
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.