
P1X192E230

MOTOR OPERATOR FOR MINIATURE CIRCUIT BREAKERS P1MB TYPE, RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKERS P1RD TYPE. FOR 3P AND 4P VERSIONS. CONTROL VOLTAGE 230VAC/220VDC




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	500
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	230
Jmenovité provozní napětí DC		VDC	220
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-5
	max.	°C	+40
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Relativní vlhkost		%	90
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	0.6
	max.	Nm	0.6
	min.	lbin	0.45
	max.	lbin	0.45
Svorky nástroj			Flat-blade screwdriver
Průřez vodiče			
IEC			
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	2.5
Hmotnost		g	120
Svorky Stupeň krytí			IP20
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.