





| | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----|
| Przeznaczenie produktu | Wyłącznik nadprądowy | | | |
| Seria produktu | P2 MB | | | |
| Liczba pól | 4P | | | |
| Liczba modułów DIN | 6 | | | |
| Zgodność | IEC / UL1077 | | | |
| Właściwości elektryczne | | | | |
| Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN | V | 400 | | |
| Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} | kV | 6 | | |
| Znamionowe napięcie robocze AC (IEC) | VAC | 230/400 | | |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50/60 | | |
| Prąd znamionowy (I_n) | A | 100 | | |
| Krzywa zadziałania | | D | | |
| Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC) | kA | 10 | | |
| Trwałość elektryczna | cycles | 10000 | | |
| Rozproszenie mocy na pole maks. | W | 14 | | |
| Warunki otoczenia | | | | |
| Temperatura pracy | min. | °C | -40 | |
| | maks. | °C | +70 | |
| Temperatura składowania | min. | °C | -40 | |
| | maks. | °C | +80 | |
| Maks. wysokość | | m | 2000 | |
| Właściwości mechaniczne | | | | |
| Pozycja montażowa | normalna | Płaszczyzna pionowa | | |
| Montaż | | Szlina DIN 35 mm | | |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków | min. | Nm | 3.2 | |
| | maks. | Nm | 3.5 | |
| | min. | Ibin | 28.3 | |
| | maks. | Ibin | 31 | |
| Narzędzie do zacisków | | Pz 2 | | |
| Przekrój przewodu | IEC | min. | mm ² | 2.5 |
| | | maks. | mm ² | 50 |
| | AWG/Kcmil | min. | | 14 |
| | | maks. | | 1/0 |
| Trwałość mechaniczna | | cycles | 10000 | |
| Masa | | g | 680 | |

| | |
|------------------------------|------|
| Stopień ochrony IP od frontu | IP20 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

IEC/EN 60947-2

UL 1077

Certyfikaty

cURus

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy