




Przeznaczenie produktu	Wyłącznik nadprądowy			
Seria produktu	P1 MB			
Liczba pól	1P+N			
Liczba modułów DIN	1			
Zgodność	IEC			
<b>Właściwości elektryczne</b>				
Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN	V	440		
Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$	kV	4		
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230		
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60		
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	A	10		
Krzywa zadziałania	C			
Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC)	kA	6		
Trwałość elektryczna	cycles	10000		
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1.25		
<b>Warunki otoczenia</b>				
Temperatura pracy	min.	°C	-40	
	maks.	°C	+70	
Temperatura składowania	min.	°C	-40	
	maks.	°C	+80	
Maks. wysokość	m	2000		
<b>Właściwości mechaniczne</b>				
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa		
Montaż	Szynda DIN 35 mm			
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1.1	
	maks.	Nm	1.2	
	min.	Ibin	9.7	
	maks.	Ibin	10.6	
Narzędzie do zacisków	Pz 2			
Przekrój przewodu	IEC	min.	mm <sup>2</sup>	1
		maks.	mm <sup>2</sup>	16
	AWG/Kcmil	min.	14	
		maks.	6	
Trwałość mechaniczna	cycles	20000		
Masa	g	115		

Stopień ochrony IP od frontu	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Odległość od sieci wg aneksu H.1 normy IEC/EN60898-1	mm 60

**Wymiary**



**Schemat połączeń elektrycznych**

**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

IEC/EN 60898-1

IEC/EN 60947-2

Certyfikaty

EAC

TÜV-Rheinland

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000042 -  
Wyłącznik  
nadprądowy