

Przeznaczenie produktu	Wyłącznik nadprądowy		
Seria produktu	P1 MB		
Liczba pól	2P		
Liczba modułów DIN	2		
Zgodność	IEC / UL1077		
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	440	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4	
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230/400	
Znamionowe napięcie robocze DC	VDC	125	
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60	
Prąd znamionowy (In)	A	1.6	
Krzywa zadziałania		C	
Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC)	kA	10	
Klasa ograniczenia energii		3	
Trwałość elektryczna	cycles	10000	
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1.07	
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość	m	2000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
Montaż		Szyna DIN 35 mm	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1.8
	maks.	Nm	2
	min.	lbin	16
	maks.	lbin	17.7
Narzędzie do zacisków		Pz 2	
Przekrój przewodu	IEC		
	min.	mm²	1
	maks.	mm²	35
	AWG/Kcmil		
	min.		14
	maks.	kcmil	6
Trwałość mechaniczna	cycles	20000	
Masa	g	230	
Stopień ochrony IP od frontu		IP20	
Stopień zanieczyszczenia		2	
Odległość od sieci wg aneksu H.1 normy IEC/EN60898-1	mm	60	
Klasyfikacja ETIM			

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy