





Przeznaczenie produktu	Wyłącznik nadprądowy			
Seria produktu	P1 MB			
Liczba pól	2P			
Liczba modułów DIN	2			
Zgodność	IEC / UL1077			
<b>Właściwości elektryczne</b>				
Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN	V	440		
Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$	kV	4		
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230/400		
Znamionowe napięcie robocze DC	VDC	125		
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60		
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	A	2		
Krzywa zadziałania	C			
Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC)	kA	10		
Trwałość elektryczna	cycles	10000		
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	0.96		
<b>Warunki otoczenia</b>				
Temperatura pracy	min.	°C	-40	
	maks.	°C	+70	
Temperatura składowania	min.	°C	-40	
	maks.	°C	+80	
Maks. wysokość	m	2000		
<b>Właściwości mechaniczne</b>				
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa		
Montaż	Szyna DIN 35 mm			
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1.8	
	maks.	Nm	2	
	min.	lbin	16	
	maks.	lbin	17.7	
Narzędzie do zacisków	Pz 2			
Przekrój przewodu	IEC	min.	mm <sup>2</sup>	1
		maks.	mm <sup>2</sup>	35
	AWG/Kcmil	min.	14	
		maks.	6	
Trwałość mechaniczna	cycles	20000		

Masa	g	230
Stopień ochrony IP od frontu		IP20
Stopień zanieczyszczenia		2
Odległość od sieci wg aneksu H.1 normy IEC/EN60898-1	mm	60

**Wymiary**



**Schemat połączeń elektrycznych**



**Certyfikaty i zgodność**

**Zgodność**

CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA.  
IEC/EN 60898-1  
IEC/EN 60947-2  
UL 1077

**Certyfikaty**

cURus  
EAC  
TÜV-Rheinland

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000042 -  
Wyłącznik  
nadprądowy