



Denumirea produsului

Înteruptor de  
curent rezidual cu  
protecție la  
supracurent  
(RCBO)  
P1 RB  
1P+N  
2  
IEC

Denumirea tipului de produs

Numărul de poli

Număr de module DIN

Conformitate

**Caracteristici electrice**

Tensiune nominală de izolație $U_i$ IEC/EN	V	400
Tensiune nominală de rezistență la impuls $U_{imp}$	kV	4
Tensiune nominală de funcționare AC (IEC)	VAC	230
Frecvența nominală	Hz	50/60
Curent nominal ( $I_n$ )	A	20
Curba de declanșare		C
Caracteristica de funcționare reziduală		AC
Curent rezidual nominal	mA	30
Evaluare de scurtcircuit (IEC)	kA	10
Putere disipată pe stâlp max	W	3

**Conditii ambientale**

Temperatura de Operare

Temperatura min °C -35

Temperatura max °C 70

Temperatura de depozitare

Temperatura min °C -40

Temperatura max °C 80

Altitudine maximă

m 2000

**Caracteristici mecanice**

Poziția de operare

normală

Plan vertical

Fixare

Sina DIN de 35  
mm

Cuplu de strângere pentru terminale

min Nm 1.8

max Nm 2

min lbin 16

max lbin 17.7

Terminale Instrument

Pz 2

Secțiunea dirijorului

IEC

min mm<sup>2</sup> 1

max mm<sup>2</sup> 25


AWG/Kcmil

min 16


max 3

Greutate	g	205
Grad IP frontal		IP20
Gradul de poluare		2

### Dimensiuni



### Diagrame de cablare



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

IEC/EN 61009-1

#### Certificari

EAC

TÜV-Rheinland

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000905 -  
Înterruptor  
diferențial/magnet