CNB3210024

IMPULZNÍ RELÉ, JEDNOPÓLOVÉ NEBO DVOUPÓLOVÉ, 32A AC1, 24VAC, KONTAKTY (4Z)



Elektrické vlastnosti				
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	32
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	440
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	4
Minimální spínací schopnost				≥10V ≥100mA
Ztrátový výkon na pól (průměrná hodnota) Ith			W	2.5
Řídicí obvod				
Pomocné jmenovité napájecí napětí Us				24VAC
Pomocné kontakty				
		NO	Nr.	4
Průměrná spotřeba energie cívky ≤20 °C				
		záběrový	W	18/13
Provozní napětí				
	vyzvednutí			
		min.	%Us	85
		max.	%Us	110
Provozní doba				
Průměrná doba				
	Spínání NO			
		min.	ms	5
		max.	ms	20
	Rozpínání N0			
		min.	ms	5
		max.	ms	20
Provoz				
Mechanická životnost			cycles	3000000
Elektrická životnost AC-3			cycles	500000
Elektrická životnost AC1			cycles	150000
Okolní podmínky				
Provozní teplota				
		min.	°C	-5
		max.	°C	55
Skladovací teplota				
		min.	°C	-30
		max.	°C	80
Maximální nadmořská výška			m	2000
Mechanické vlastnosti				
Upevnění				DIN lišta 35mm
Utahovací moment pro svorku cívky				
		max.	Nm	0.6
		max.	lbin	0.6
Utahovací moment pro svorky				
		max.	Nm	1.2
		max.	lbin	0.9
Průřez vodiče				


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Terminál cívky			
	min.	mm²	1
	max.	mm²	2.5
Napájecí terminál			
	min.	mm²	1
	max.	mm²	10
Svorky nástroj			PZ2
Hmotnost		g	260


Odolnost a ochrana

Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			3

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60669-1
IEC/EN/BS 60669-2-2
IEC/EN/BS 60947-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN/BS 60947-4-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	IEC/EN/BS 61095

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000066 - Stykač, AC

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.