





Denumirea produsului	Separator de sarcina		
Denumirea tipului de produs	P1MS		
Numărul de poli	4P		
Număr de module DIN	4		
Conformitate	IEC		
<b>Caracteristici electrice</b>			
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	1000	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	4	
Tensiune nominală de funcționare AC (IEC)	VAC	400...440	
Frecvența nominală	Hz	50/60	
Curent nominal (In)	A	125	
Evaluare de scurtcircuit (IEC)	kA	25 with gG fuses rated 63A 15 with gG fuses rated 125A	
Durata de viața electrică	cycles	1000	
<b>Condiții ambientale</b>			
Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+70
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+70
Alitudine maximă	m	2000	
<b>Caracteristici mecanice</b>			
Poziția de operare	normală		Plan vertical
			Sina DIN de 35 mm
Fixare			
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	3.2
	max	Nm	3.5
	min	lbin	28.3
	max	lbin	31
Terminale Instrument	Pz2		
Secțiunea dirijorului	IEC	min	mm <sup>2</sup> 1
		max	mm <sup>2</sup> 50
	AWG/Kcmil	min	16
		max	1
Durata de viața mecanică	cycles	7000	
Greutate	g	330	
Gradul de poluare	3		

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN/BS 60947-3.

Certificari

EAC

TÜV-Rheinland

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000042 -  
 Întrerupător  
 miniatural (MCB)