



| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denumirea produsului | Comutator magnetotermic |
| Denumirea tipului de produs | P2 MB |
| Numărul de poli | 2P |
| Număr de module DIN | 3 |
| Conformitate | IEC / UL1077 |

Caracteristici electrice

| | | |
|--|--------|---------|
| Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN | V | 400 |
| Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp | kV | 6 |
| Tensiune nominală de funcționare AC (IEC) | VAC | 230/400 |
| Tensiune nominală de funcționare DC | VDC | 125 |
| Frecvența nominală | Hz | 50/60 |
| Curent nominal (In) | A | 80 |
| Curba de declanșare | | C |
| Evaluare de scurtcircuit (IEC) | kA | 10 |
| Durata de viața electrică | cycles | 10000 |
| Putere disipată pe stâlp max | W | 11.58 |

Condiții ambientale


| | | | |
|---------------------------|-----------------|----|------|
| Temperatura de Operare | Temperatura min | °C | -40 |
| | Temperatura max | °C | +70 |
| Temperatura de depozitare | Temperatura min | °C | -40 |
| | Temperatura max | °C | +80 |
| Altitudine maximă | | m | 2000 |

Caracteristici mecanice


| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----|
| Poziția de operare | normală | Plan vertical | | |
| Fixare | | Sina DIN de 35 mm | | |
| Cuplu de strângere pentru terminale | min | Nm | 3.2 | |
| | max | Nm | 3.5 | |
| | min | Ibin | 28.3 | |
| | max | Ibin | 31 | |
| Terminale Instrument | | Pz 2 | | |
| Secțiunea dirijorului | IEC | min | mm ² | 2.5 |
| | | max | mm ² | 50 |
| | AWG/Kcmil | min | | 14 |
| | | max | | 1/0 |
| Durata de viața mecanică | | cycles | 10000 | |
| Greutate | | g | 340 | |

| | |
|-------------------|------|
| Grad IP frontal | IP20 |
| Gradul de poluare | 3 |

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

| |
|---|
| CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA. |
| IEC/EN 60947-2 |
| UL 1077 |

Certificari

| |
|---------------|
| cURus |
| EAC |
| TÜV-Rheinland |

Clasificare ETIM

| | |
|----------|---|
| ETIM 8.0 | EC000042 - Înterupător miniatural (MCB) |
|----------|---|