
CNH20

PŘÍDAVNÉ BLOKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ, POMOCNÉ KONTAKTY (2Z)



Elektrické vlastnosti			
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	6
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	500
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Minimální spínací schopnost			≥12V ≥5mA
Řídicí obvod			
Pomocné kontakty			
	NO	Nr.	2
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	3000000
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-5
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30
	max.	°C	80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	0.8
Svorky nástroj			PZ2
Hmotnost		g	44
Odolnost a ochrana			
Stupeň znečištění			3
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61095

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000041 - Blok pomocných kontaktů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.