



Denominazione del prodotto	Contattori modulari		
Tipo	CN		
Tipo di tensione di funzionamento	AC/DC		
Numero di poli	4		
Numero di moduli DIN	3		
Caratteristiche elettriche			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	63	
Corrente di impiego in AC1 e AC-7a ≤400V	A	63	
Corrente di impiego in AC-3 e AC-7b ≤400V	A	30	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	440	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Capacità minima di commutazione		≥17V ≥50mA	
Potenza dissipata per polo (valori medi) Ith	W	8	
Circuito di controllo			
Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us		24VAC/DC	
Contatti ausiliari	NA	Nr.	3
	NC	Nr.	1
Assorbimento medio a ≤20°C	Spunto	W	5
	Servizio	W	5
Tensione d'impiego	Chiusura	min	%Us 85
		max	%Us 110
	Rilascio	min	%Us 20
		max	%Us 75
Tempi di manovra	Chiusura NA	min	ms 15
		max	ms 20
	Rilascio NA	min	ms 35
		max	ms 45
Manovre			
Durata meccanica		cycles	300000
Durata elettica AC-3		cycles	150000
Durata elettica AC1		cycles	100000
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-15
	max	°C	55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	80

Altitudine massima

m	2000
---	------

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio

Guida DIN 35mm

Coppia di serraggio terminali bobina

max	Nm	0.6
max	Ibin	0.6

Coppia di serraggio terminali

max	Nm	2
max	Ibin	1.48

Sezione dei conduttori

Bobina

min	mm ²	1
max	mm ²	2.5

Potenza

min	mm ²	1.5
max	mm ²	16

Attacchi utensile

PZ2

Peso prodotto

g 425



Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale

IP20

Grado di inquinamento

3

Dimensioni

Schemi elettrici


Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61095

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.