PMIB1A230


HLÍDAČ IZOLAČNÍHO STAVU PRO IT SÍŤ DO 230VAC, 1 NASTAVITELNÝ LIMIT



Obecné charakteristiky			
Popis			Relé pro monitorování izolace
Typ soustavy			AC IT systémy
Pomocné napájení			
Jmenovité pomocné napájecí napětí Us			
AC			
	min.	VAC	220
	max.	VAC	240
Pomocné provozní napětí			
	max.	Us	1.1
	min.	Us	0.85
Spotřeba energie			
AC (max.)			
		VA	3
Ztráta energie			
AC (max.)			
		W	1.5
Napěťové vstupy			
Kmitočtový rozsah		Hz	50/60
Reléové výstupy			
Počet relé		Nr.	1
Stav relé			Normálně buzený, odbuzený při vybavení
Uspořádání kontaktů			1 C/O
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	250
Maximální spínací napětí		VAC	250
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	5
Elektrická životnost (při jmenovité zátěži)		cycles	300000
Mechanická životnost		cycles	50000000
Indikace			
			1 zelená LED pro power a 1 červená LEDs pro vybavení
Připojení			
Svorky typ			Šroubové
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	0.5
	max.	lbin	4.5
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.	AWG	24


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


		max.	AWG	12
	IEC			
		min.	mm²	0.2
		max.	mm²	2.5
Izolace				
Jmenovité izolační napětí Ui			V	600
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	4
Výdržné napětí při provozním kmitočtu			kV	2.5
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-10
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+70
Kryt				
Provedení (počet modulů)				3
Materiál				Samozhášivý polykarbonát
Montáž				Modulární DIN 43880 skříňka
IEC stupeň í				IP40 čelně IP20 na svorkách
Rozměry (Š x V x H)			mm	53.5x89x72.5
Hmotnost			g	200
Rozměry				



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Schémata zapojení





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61010-1
IEC/EN/BS 61326-1
IEC/EN/BS 61557-8

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.