Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION

SM1X14400

PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 400V 50HZ - 440V 60HZ PRO SM1



Vlastnosti pomocných kontaktů				
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	4
Provozní charakteristiky				
Jmenovité napájecí napětí AC			VAC	400
Jmenovitý kmitočet			Hz	50
Záběrová spotřeba			VA	12
Přídržná spotřeba			VA	3.5
Napětí odpadu			%Us	35…70
Provozní napětí			%Us	85…110
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky				
		min.	Nm	1
		max.	Nm	1
		min.	lbin	9
		max.	lbin	9
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		min.		18
		max.		14
	Flexibilní vodič bez oček			
		min.	mm²	0.75
		max.	mm²	2.5
	Flexibilní vodič s oky			
		min.	mm²	0.75
		max.	mm²	2.5
Provozní poloha				
		normální		Vertikální
		přípustná		Kterýkoliv
Svorky				
		typ		Šroubové
		šroub		M3.5
		šířka	mm	7.2
		nástroj		Ph2
Hmotnost			g	130
Provoz				
Mechanická životnost			cycles	100000
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-50
		max.	°C	+80


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

SM1X14400

PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 400V 50HZ - 440V 60HZ PRO SM1

Maximální nadmořská výška	m	3000
IEC stupeň krytí		IP20

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.