# SM1X15024R

PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 24VAC 50HZ PRO SM1P S PŘEDSTIHEM



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vlastnosti pomocných kontaktů** | | | |
| Typ kontaktu | | | 2NO |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 690 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 4 |
| Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1 | | | C600 - Q600 |
| Min. vodivost | | | 5V 10mA |
| Provozní proud AC15 | | | |
| | 24V | A | 2.5 |
| | 48V | A | 2.5 |
| | 60V | A | 2.5 |
| | 110V | A | 1.5 |
| | 230V | A | 1.5 |
| | 400V | A | 0.95 |
| | 500V | A | 0.35 |
| | 690V | A | 0.3 |
| Provozní proud DC13 | | | |
| | 24V | A | 2.5 |
| | 48V | A | 2.5 |
| | 60V | A | 2.5 |
| | 110V | A | 0.55 |
| | 125V | A | 0.55 |
| | 220V | A | 0.27 |
| | 600V | A | 0.1 |
| **Provozní charakteristiky** | | | |
| Jmenovité napájecí napětí AC | | VAC | 24 |
| Jmenovitý kmitočet | | Hz | 50 |
| Záběrová spotřeba | | VA | 12 |
| Přídržná spotřeba | | VA | 3.5 |
| Napětí odpadu | | %Us | 35…70 |
| Provozní napětí | | %Us | 85…110 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | min. | Nm | 1 |
| | max. | Nm | 1 |
| | min. | Ibin | 9 |
| | max. | Ibin | 9 |
| Průřez vodiče | | | |
| AWG/Kcmil | | | |
| | min. | | 18 |
| | max. | | 14 |
| Flexibilní vodič bez oček | | | |
| | min. | mm² | 0.75 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| Flexibilní vodič s oky | | | |
| | min. | mm² | 0.75 |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# SM1X15024R

PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 24VAC 50HZ PRO SM1P S PŘEDSTIHEM


| | | | |
|---|---|---|---|
| | max. | mm² | 2.5 |
| Provozní poloha | | | |
| | normální | | Vertikální |
| | přípustná | | Kterýkoliv |
| Svorky | | | |
| | typ | | Šroubové |
| | šroub | | M3.5 |
| | šířka | mm | 7.2 |
| | nástroj | | Ph2 |
| Hmotnost | | g | 130 |
| **Provoz** | | | |
| Mechanická životnost | | cycles | 100000 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -20 |
| | max. | °C | +60 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -50 |
| | max. | °C | +80 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 3000 |
| IEC stupeň krytí | | | IP20 |

## Rozměry




## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-5-1 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| cULus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.