Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION

# SM1X16400


NAPĚŤOVÁ SPOUŠT 400VAC 50/60HZ PRO SM1




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vlastnosti pomocných kontaktů** | | | | |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | | V | 690 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | | kV | 4 |
| **Provozní charakteristiky** | | | | |
| Jmenovité napájecí napětí AC | | | VAC | 400 |
| Jmenovitý kmitočet | | | Hz | 50 |
| Záběrová spotřeba | | | VA | 20 |
| Provozní napětí | | | %Us | 70…110 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Utahovací moment pro svorky | | | | |
| | | min. | Nm | 1 |
| | | max. | Nm | 1 |
| | | min. | lbin | 9 |
| | | max. | lbin | 9 |
| Průřez vodiče | | | | |
| | AWG/Kcmil | | | |
| | | min. | | 18 |
| | | max. | | 14 |
| | Flexibilní vodič bez oček | | | |
| | | min. | mm² | 0.75 |
| | | max. | mm² | 2.5 |
| | Flexibilní vodič s oky | | | |
| | | min. | mm² | 0.75 |
| | | max. | mm² | 2.5 |
| Provozní poloha | | | | |
| | | normální | | Vertikální |
| | | přípustná | | Kterýkoliv |
| Svorky | | | | |
| | | typ | | Šroubové |
| | | šroub | | M3.5 |
| | | šířka | mm | 7.2 |
| | | nástroj | | Ph2 |
| Hmotnost | | | g | 140 |
| **Provoz** | | | | |
| Mechanická životnost | | | cycles | 100000 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -20 |
| | | max. | °C | +60 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -50 |
| | | max. | °C | +80 |
| Maximální nadmořská výška | | | m | 3000 |
| IEC stupeň krytí | | | | IP20 |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

## Rozměry




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-5-1 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| cULus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.