SM2X1211

POMOCNÝ KONTAKT PRO SM2R, 1Z+1V, BOČNÍ MONTÁŽ



Vlastnosti pomocných kontaktů				
Typ kontaktu				1NO + 1NC
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	4
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1				A600 – Q300
Provozní proud AC15				
		24V	A	10
		48V	A	10
		60V	A	10
		110V	A	6
		230V	A	3
		400V	A	1.9
		500V	A	1.4
Provozní proud DC13				
		24V	A	2.5
		48V	A	2.5
		60V	A	2.5
		110V	A	0.55
		125V	A	0.55
		220V	A	0.27
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky				
		min.	Nm	1
		max.	Nm	1
		min.	Ibin	9
		max.	Ibin	9
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		min.		18
		max.		14
	Flexibilní vodič bez oček			
		min.	mm²	0.75
		max.	mm²	2.5
	Flexibilní vodič s oky			
		min.	mm²	0.75
		max.	mm²	2.5
Provozní poloha				
		normální		Vertikální
		přípustná		Kterýkoliv
Svorky				
		typ		Šroubové
		nástroj		Pz2
Hmotnost			g	40
Provoz				
Mechanická životnost			cycles	100000


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


Okolní podmínky

Teplota


Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-50
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000

Rozměry





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.