
PMVFUPS01

ZÁLOŽNÍ NAPÁJECÍ JEDNOTKA PRO OCHRANU ROZHRANÍ PMVF... AC NAPÁJENÍ. VSTUP 230VAC, VÝSTUP 230VAC. KAPACITA 200WS, VÝKON 250VA




Obecné charakteristiky				
Popis				Backup napájení, bez přerušení, plně statické technologie
Typ soustavy				Jednofázový
Napájení				
Pomocné napětí Us				230VAC
Rozsah provozního napětí				196...264VAC
Jmenovitý kmitočet			Hz	50
Provozní frekvence				
		min.	Hz	45
		max.	Hz	55
Ochrana				Pojistka 6.3A (5x20)
Výkonové výstupy				
Napětí				230VAC
Kmitočet			Hz	50
Ochrana				Pojistka 5A(5x20) + PTC
Výkon			VA	250 x 1s; 1250 per 200ms
Dostupná energie			Ws	200
Doba uložení energie				15s
Připojení				
Svorky typ				Pevné
Utahovací moment pro svorky				
		max.	Nm	0.5
		max.	lbin	4.5
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		min.	AWG	24
		max.	AWG	12
	IEC			
		min.	mm²	0.2
		max.	mm²	2.5
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-5
		max.	°C	+55
Kryt				
Provedení (počet modulů)				9
Montáž				DIN lišta EN 50022
IEC stupeň í				IP20


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Rozměry (Š x V x H)	mm	157.5 x 90 x 70
Hmotnost	g	500

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61010-1

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002540 - DC-napájecí zdroj

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.