SM1X1311M

CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO LATERALE. CONTATTI DI SEGNALAZIONE PER INTERVENTO MAGNETICO 1NA+1NC. PER SM1…

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati			
Tipo di contatto			1NA + 1NC
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1			A600 - Q600
Conducibilità minima			5V 10mA
Corrente di impiego AC15			
	24V	A	10
	48V	A	10
	60V	A	10
	110V	A	6
	230V	A	3
	400V	A	1.9
	500V	A	1.4
	690V	A	1.2
Corrente di impiego DC13			
	24V	A	2.5
	48V	A	2.5
	60V	A	2.5
	110V	A	0.55
	125V	A	0.55
	220V	A	0.27
	600V	A	0.1
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	Ibin	9
	max	Ibin	9
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil			
	min		18
	max		14
Flessibili senza terminale			
	min	mm²	0.75
	max	mm²	2.5
Flessibili con terminale			
	min	mm²	0.75
	max	mm²	2.5
Posizione di montaggio			
	Normale		Verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Attacchi			
	tipo		A vite
	vite		M3.5

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

SM1X1311M

CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO LATERALE. CONTATTI DI SEGNALAZIONE PER INTERVENTO MAGNETICO 1NA+1NC. PER SM1…

		larghezza morsetto	mm	7.2
		utensile		Ph2
Peso prodotto			g	36
Manovre				
Durata meccanica			cycles	100000
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-20
		max	°C	+60
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-50
		max	°C	+80
Altitudine massima			m	3000
Grado di protezione (IEC)				IP20

Dimensioni



Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.