SM1R3200

WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SM1R3200, STEROWANIE POKRĘTŁEM, (24...32A), ICU=50KA PRZY 400V

Właściwości elektryczne			
Liczba pól		Nr.	3
Zabezpieczenie magnetyczne			Tak
Zabezpieczenie termiczne			Tak
Wykrywanie zaniku fazy			Tak
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	6
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60
Zakres wyzwalacza przeciążeniowego			24…32
Prąd znamionowy (In)		A	32
Wyzwalacz zwarciowy			13 x In
Rozproszenie mocy na pole			
	min.	W	2.49
	maks.	W	4.42
Prąd znamionowy zwarciowy eksploatacyjny (Ics), AC			
	230 V	kA	100
	400 V	kA	25
	440 V	kA	5
	500 V	kA	5
	690 V	kA	2
Prąd znamionowy zwarciowy graniczny (Icu), AC			
	230 V	kA	100
	400 V	kA	50
	440 V	kA	10
	500 V	kA	10
	690 V	kA	4
Klasa ochrony			10A
Kategoria użytkowania według IEC			A
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
elektryczna		cycles	100000
Właściwości mechaniczne			
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	2.5
	maks.	Nm	3
	min.	lbin	22
	maks.	lbin	26.5
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli		Nr.	2
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			
	min.		16
	maks.		8
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki			
	min.	mm²	1
	maks.	mm²	10

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką			
	min.	mm²	1
	maks.	mm²	10
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widełkową płaską			
	min.	mm²	1
	maks.	mm²	10
Śrubokręt			PH2
Osłona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529			IP20 on front
Długość usuwanej izolacji			
	w obwodzie głównym	mm	10

Warunki otoczenia

Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania			
	min.	°C	-50
	maks.	°C	+80
Temperatura kompensacyjna			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+50
Maks. wysokość		m	3000
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm
Masa		g	390

Dane techniczne UL

Rozłączenie silnika przy			
	240 V	kA	30
	480 V	kA	30
	600 V	kA	30
	Zabezpieczenie		200A Klasa J
Zespoły silników - Instalacja			
	480 V	kA	30
	600 V	kA	30
	Zabezpieczenia		200A Klasa J
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy			
	110 V-120 V	HP	2
	220 V-240 V	HP	5
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola			
	200 V-208 V	HP	10
	220 V-240 V	HP	10
	440 V-480 V	HP	20
	550 V-600 V	HP	30

Wymiary

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

SM1R3200

WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SM1R3200, STEROWANIE POKRĘTŁEM, (24...32A), ICU=50KA PRZY 400V



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Certyfikaty	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-2
	IEC/EN 60947-4-1
	UL508
Zgodność	
	cULus
	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000074 - Wyłącznik silnikowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding