Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION

SM1X1422060

UNDERVOLTAGE TRIP RELEASE. 220V 60HZ . FOR SM1…

Vlastnosti pomocných kontaktů			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Provozní charakteristiky			
Jmenovité napájecí napětí AC		VAC	220
Jmenovitý kmitočet		Hz	60
Záběrová spotřeba		VA	12
Přídržná spotřeba		VA	3.5
Napětí odpadu		%Us	35…70
Provozní napětí		%Us	85…110
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	1
	max.	Nm	1
	min.	lbin	9
	max.	lbin	9
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		18
	max.		14
Flexibilní vodič bez oček			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Flexibilní vodič s oky			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Provozní poloha			
	normální		Vertikální
	přípustná		Kterýkoliv
Svorky			
	typ		Šroubové
	šroub		M3.5
	šířka	mm	7.2
	nástroj		Ph2
Hmotnost		g	130
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	100000
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-50
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
IEC stupeň krytí			IP20
Klasifikace ETIM			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.