SM1X15024P

PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 24VAC 50HZ PRO SM1P S PŘEDSTIHEM



Vlastnosti pomocných kontaktů			
Typ kontaktu			2NO
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			C600 - Q600
Min. vodivost			5V 10mA
Provozní proud AC15			
	24V	A	2.5
	48V	A	2.5
	60V	A	2.5
	110V	A	1.5
	230V	A	1.5
	400V	A	0.95
	500V	A	0.72
	690V	A	0.6
Provozní proud DC13			
	24V	A	2.5
	48V	A	2.5
	60V	A	2.5
	110V	A	0.55
	125V	A	0.55
	220V	A	0.27
	600V	A	0.1
Provozní charakteristiky			
Jmenovité napájecí napětí AC		VAC	24
Jmenovitý kmitočet		Hz	50
Záběrová spotřeba		VA	12
Přídržná spotřeba		VA	3.5
Napětí odpadu		%Us	35…70
Provozní napětí		%Us	85…110
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	1
	max.	Nm	1
	min.	lbin	9
	max.	lbin	9
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		18
	max.		14
Flexibilní vodič bez oček			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Flexibilní vodič s oky			
	min.	mm²	0.75

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

SM1X15024P

PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 24VAC 50HZ PRO SM1P S PŘEDSTIHEM

	max.	mm²	2.5
Provozní poloha			
	normální		Vertikální
	přípustná		Kterýkoliv
Svorky			
	typ		Šroubové
	šroub		M3.5
	šířka	mm	7.2
	nástroj		Ph2
Hmotnost		g	130


Provoz

Mechanická životnost		cycles	100000


Okolní podmínky

Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-50
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
IEC stupeň krytí			IP20

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	CSA C22.2 n° 14

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.