SM2X1111

POMOCNÝ KONTAKT PRO SM2R, 1Z+1V ČELNÍ MONTÁŽ





Vlastnosti pomocných kontaktů			
Typ kontaktu			1NO + 1NC
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	250
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			B300 - R300
Provozní proud AC15			
	24V	A	5
	48V	A	5
	60V	A	5
	110V	A	3
	230V	A	1.5
Provozní proud DC13			
	24V	A	1
	48V	A	1
	60V	A	0.5
	110V	A	0.22
	125V	A	0.22
	220V	A	0.11
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	1
	max.	Nm	1
	min.	lbin	9
	max.	lbin	9
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		18
	max.		14
Flexibilní vodič bez oček			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Flexibilní vodič s oky			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Provozní poloha			
	normální		Vertikální
	přípustná		Kterýkoliv
Svorky			
	typ		Šroubové
	nástroj		Pz2
Hmotnost		g	20
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	100000
Okolní podmínky			
Teplota			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-50
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000

Rozměry





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.