SM2X1202

POMOCNÝ KONTAKT PRO SM2R, 2V BOČNÍ MONTÁŽ



Vlastnosti pomocných kontaktů			
Typ kontaktu			2NC
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			A600 – Q300
Provozní proud AC15			
	24V	A	10
	48V	A	10
	60V	A	10
	110V	A	6
	230V	A	3
	400V	A	1.9
	500V	A	1.4
Provozní proud DC13			
	24V	A	2.5
	48V	A	2.5
	60V	A	2.5
	110V	A	0.55
	125V	A	0.55
	220V	A	0.27
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	1
	max.	Nm	1
	min.	Ibin	9
	max.	Ibin	9
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		18
	max.		14
Flexibilní vodič bez oček			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Flexibilní vodič s oky			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Provozní poloha			
	normální		Vertikální
	přípustná		Kterýkoliv
Svorky			
	typ		Šroubové
	nástroj		Pz2
Hmotnost		g	40
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	100000


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


Okolní podmínky

Teplota


Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-50
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000

Rozměry





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.