





Denumirea produsului	Intreruptor protectie motor SM1RM			
Denumirea tipului de produs	SM1RM			
Caracteristici electrice				
Protectie magnetica			Da	
Protectie termala			Nu	
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V		690	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV		6	
Frecvența nominală	Hz		50/60	
Curent nominal (In)	A		25	
Declanșare magnetică			13 x In	
Putere disipată pe stâlp	min	W	1.81	
	max	W	2.83	
Capacitatea de întrerupere a curentului de scurtcircuit operațional (Ics) la AC	230 V AC	kA	100	
	400 V AC	kA	25	
	440 V AC	kA	5	
	500 V AC	kA	5	
	690 V AC	kA	2	
Capacitate maximă de întrerupere a curentului de scurtcircuit (Icu) la AC	230V	kA	100	
	400V	kA	50	
	440V	kA	10	
	500V	kA	10	
	690V	kA	4	
Categoria de utilizare IEC			A	
Operațiuni				
Durata de viata mecanica		cycles	100000	
Durata de viata electrica		cycles	100000	
Caracteristici mecanice				
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	2.5	
	max	Nm	3	
	min	lbin	22	
	max	lbin	26.5	
Secțiunea dirijorului	AWG/Kcmil	min	16	
		max	8	
	Secțiune de conductor flexibil fără urechi	min	mm ²	1
		max	mm ²	10
	Flexibil cu secțiune conductor cu urechi	min	mm ²	1

		max	mm ²	10
Flexibil cu secțiune de conductor izolată		min	mm ²	1
		max	mm ²	10
Șurubelniță				PH2
Lungime de dezlipire cablu				
	circuitul principal	mm		12
Condiții ambientale				
Temperatura				
	Temperatura de Operare			
		min	°C	-20
		max	°C	+60
	Temperatura de depozitare			
		min	°C	-50
		max	°C	+80
	Temperatura de compensare			
		min	°C	-20
		max	°C	+50
Altitudine maximă			m	3000
Poziția de operare				
		permisă		Orice
Fixare				Șurub / șină DIN 35mm
Greutate			g	390
Date tehnice UL				
Deconectarea motorului				
		la 480V	kA	30
		la 600V	kA	30
		Protecție		200A clasa J
Instalare motor de grup				
		la 480V	kA	30
		la 600V	kA	30
		Protecție		200A clasa J
Atingeți Protecția conductorilor				
		480Y/277V	kA	30
Dimensiuni				



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Certificari

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60947-4-1

UL60947-4-1

Conformitate

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000074 -
Intreruptor
protectie motor