Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION

SM2X16230

NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 230VAC 50/60HZ





Vlastnosti pomocných kontaktů			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Provozní charakteristiky			
Jmenovité napájecí napětí AC		VAC	230
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Záběrová spotřeba		VA	20
Provozní napětí		%Us	70…110
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	min.	lbin	10
	max.	lbin	10
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		18
	max.		14
Flexibilní vodič bez oček			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Flexibilní vodič s oky			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Provozní poloha			
	normální		Vertikální
	přípustná		Kterýkoliv
Svorky			
	typ		Šroubové
	nástroj		Pz2
Hmotnost		g	100
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	100000
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-50
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
IEC stupeň krytí			IP20
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


SM2X16230

NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 230VAC 50/60HZ





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.