

Denumirea produsului	Declanșare tensiune minimă		
Denumirea tipului de produs	SM1X		
Descriere	Declanșare tensiune minimă		
Accesorii pt	SM1P..., SM1R...		
Caracteristici contacte auxiliare			
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	4	
Caracteristici operaționale			
Tensiunea nominala de alimentare	VAC	220	
Frecvența nominală	Hz	60	
Consum in rush	VA	12	
Deținerea consumului	VA	3.5	
Tensiunea de eliberare	Us	35...70	
Tensiunea de operare	US	85...110	
Caracteristici mecanice			
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	Ibin	9
	max	Ibin	9
Sectiunea conductorului			
AWG/Kcmil	min	18	
	max	14	
Sectiune conductor flexibil fara pin			
	min	mm²	0.75
	max	mm²	2.5
Sectiune conductor flexibil cu pin			
	min	mm²	0.75
	max	mm²	2.5
Poziția de operare			
	normală permisă	Vertical Orice	
Terminale			
	Tip	Șurub	
	Borne șurub	M3.5	
	Lățimea	mm	7.2
	Instrument	Ph2	
Greutate	g	130	
Operațiuni			
Durata de viata mecanica	cycles	100000	
Conditii ambientale			
Temperatura			
Temperatura de Operare	min	°C	-20
	max	°C	+60
Temperatura de depozitare			
	min	°C	-50
	max	°C	+80
Altitudine maximă	m	3000	
grad de protectie IEC	IP20		

Clasificare ETIM