

Przeznaczenie produktu	Wyzwalacz podnapięciowy			
Seria produktu	SM1X			
Opis	Wyzwalacz podnapięciowy			
Accessories for	SM1P..., SM1R...			
Właściwości styków pomocniczych				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	690		
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4		
Operational characteristics				
Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	220		
Częstotliwość znamionowa	Hz	60		
In-rush consumption	VA	12		
Holding consumption	VA	3.5		
Release voltage	Us	35...70		
Operating voltage	US	85...110		
Właściwości mechaniczne				
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1	
	maks.	Nm	1	
	min.	Ibin	9	
	maks.	Ibin	9	
Przekrój przewodu				
AWG/Kcmil	min.	18		
	maks.	14		
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki		min.	mm²	0.75
		maks.	mm²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką		min.	mm²	0.75
		maks.	mm²	2.5
Pozycja montażowa				
		normalna dozwolona	Pionowa Dowolna	
Zaciski				
Typ zacisków		Śruba		
Zacisk śrubowy		M3.5		
Szerokość zacisków		mm	7.2	
Narzędzie do zacisków		Ph2		
Masa		g	130	
Trwałość				
mechaniczna		cycles	100000	
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy	min.	°C	-20	
	maks.	°C	+60	
Temperatura składowania		min.	°C	-50
		maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	3000	
Stopień ochrony według IEC		IP20		

Klasyfikacja ETIM