
# 31DRPT110

TERMISTOROVÉ OCHRANNÉ RELÉ 110VAC




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Stupeň znečištění | | | 3 |
| Stupeň krytí čelní strany IP | | | IP20 |
| Typ spouště | | | Tepelné |
| Detekce výpadku fáze | | | Ne |
| Způsob resetu | | | Manuálně nebo automaticky |
| **Vlastnosti výkonového obvodu** | | | |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 250 Between supply-inputs-outputs |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 4 |
| Jmenovité provozní napětí | | V | 110 50/60Hz |
| Testovací tlačítko | | | Ano |
| Indikátor vybavení | | | no |
| Svorky | | | |
| | typ | | Šroubové |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | min. | Nm | 0.8 |
| | max. | Nm | 1.2 |
| Průřez vodiče | | | |
| | Flexibilní vodič bez oček max. | mm² | 1.5 |
| | Flexibilní vodič s oky max. | mm² | 1.5 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -30 |
| | max. | °C | 80 |
| Kompenzační teplota | | | |
| | min. | °C | -10 |
| | max. | °C | 60 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Provozní poloha | | | |
| | normální | | Kterýkoliv |
| Upevnění | | | DIN lišta 35mm |

## Rozměry




## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60255-5

Certifikace

EAC


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.