
31DRPTC24

TERMISTOROVÉ OCHRANNÉ RELÉ 24VDC




Obecné charakteristiky			
Stupeň znečištění			3
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Typ spouště			Tepelné
Detekce výpadku fáze			Ne
Způsob resetu			Manuálně nebo automaticky
Vlastnosti výkonového obvodu			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	250 Between supply-inputs-outputs
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovité provozní napětí		V	24 DC
Testovací tlačítko			Ano
Indikátor vybavení			no
Svorky			
	typ		Šroubové
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	0.8
	max.	Nm	1.2
Průřez vodiče			
	Flexibilní vodič bez oček max.	mm²	1.5
	Flexibilní vodič s oky max.	mm²	1.5
Vlastnosti pomocných obvodů			
Pomocné kontakty			
	CO	Nr.	2
Pomocné jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Pomocné jmenovité provozní napětí		V	250
Okolní podmínky			
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30
	max.	°C	80
Kompenzační teplota			
	min.	°C	-10
	max.	°C	60
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Kterýkoliv
Upevnění			DIN lišta 35mm
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60255-5

Certifikace

EAC

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.