P5RA4P630A

RCD BLOCK 630A TYPE A, FOR FOUR-POLE IEC MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS P5 SERIES, SIZE FROM 400A TO 630A





Vlastnosti pomocných kontaktů			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	8
Typ vypnutí			A
Max. zpoždění			600ms
Provozní charakteristiky			
Jmenovité provozní napětí		V	220…460
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	48
	max.	Nm	48
	min.	lbin	425
	max.	lbin	425
Provozní poloha			
	normální		Vertikální
	přípustná		Kterýkoliv
Svorky			
	typ		Šroubové
Upevnění			Šroub
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	70
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

P5RA4P630A

RCD BLOCK 630A TYPE A, FOR FOUR-POLE IEC MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS P5 SERIES, SIZE FROM 400A TO 630A





Schémata zapojení

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-2

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.