



Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Tipo di intervento	A	
Ritardo massimo		600ms

Caratteristiche di impiego

Tensione di funzionamento nominale	V	220...460
Frequenza nominale	Hz	50/60

Caratteristiche meccaniche


Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	14
	max	Nm	14
	min	Ibin	125
	max	Ibin	125


Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Verticale Qualsiasi
Attacchi	tipo	A vite
Fissaggio		A vite

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-20
	max	°C	70

Dimensioni





Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 60947-2

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching