



Właściwości elektryczne

Liczba pól	Nr.	4
Prąd znamionowy ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	A	40
Zakres regulacji elektronicznego wyzwalacza przeciążeniowego	A	16...40
Zakres regulacji elektronicznego wyzwalacza zwarciovego	A	24...400
Znamionowe napięcie AC pracy U_e	V	690
Znamionowe napięcie izolacji U_i	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	8
Zdolność zwarciova I_{cu}		
	220...240VAC 50/60Hz	kA 100
	380...415VAC 50/60Hz	kA 50
	440...460VAC 50/60Hz	kA 50
	480...500VAC 50/60Hz	kA 42
	525VAC 50/60Hz	kA 22
	660...690VAC 50/60Hz	kA 10
Zdolność zwarciova I_{cs}		
	220...240VAC 50/60Hz	kA 100
	380...415VAC 50/60Hz	kA 50
	440...460VAC 50/60Hz	kA 50
	480...500VAC 50/60Hz	kA 42
	525VAC 50/60Hz	kA 22
	660...690VAC 50/60Hz	kA 5
Rozproszenie ciepła na pole (maks.)	W	5.4

Właściwości mechaniczne

Zaciski	Zacisk śrubowy	M8 x 20
	Narzędzie do zacisków	Metric Allen key 6
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm 14
	maks.	lbin 125
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Montaż		Śruba
Masa	g	2600
Trwałość mechaniczna	cycles	25000
Trwałość elektryczna	cycles	10000
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	140x160x86

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	$^{\circ}\text{C}$	-20
		maks.	$^{\circ}\text{C}$	+70
	Temperatura składowania			

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Obniżenie wartości znamionowej prądu dla temperatury >40°C


50°C	°C	38
60°C	°C	35
70°C	°C	33

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 60947-2

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC