



Właściwości styków pomocniczych

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	8
Tripping type	A	
Max. Delay		600ms

Operational characteristics

Znamionowe napięcie robocze	V	220...460
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	48
	maks.	Nm	48
	min.	Ibin	425
	maks.	Ibin	425




Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Pionowa Dowolna
-------------------	-----------------------	--------------------

Zaciski	Typ zacisków	Śruba
Montaż		Śruba

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy		
		min.	°C -20
		maks.	°C 70

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-2

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC