Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION


ACB1P085A07

DISTRIBUČNÍ SILOVÝ BLOK, JEDNOPÓLOVÝ, 85A, 7 SVOREK



Elektrické vlastnosti			
Počet pólů			1
Jmenovité izolační napětí Ui		V	1000
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	85
Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith UL/CSA		A	85
Jmenovitý vrcholový výdržný proud Ipk		kA	22
Jmenovitý krátkodobý proud Icw 1s		kA	3
Zkratová odolnost (UL)		kA	10
Připojení			
Průměr otvoru svorky_Možnost 1		mm	1x6mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 1			
		mm2	6…16
		AWG	16...4
Utahovací moment Max_Možnost 1			
		Nm	3.5
		Ibin	31
Průměr otvoru svorky_Možnost 2		mm	4x4.4mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 2			
		mm2	2.5…6
		AWG	16...8
Utahovací moment Max_Možnost 2			
		Nm	1.2
		Ibin	11
Průměr otvoru svorky_Možnost 3		mm	2x6mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 3			
		mm2	2.5…16
		AWG	16...4
Utahovací moment Max_Možnost 3			
		Nm	3.5
		Ibin	31
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			Šroubové /DIN lišta 35mm
Metrický imbusový klíč		mm	2,5-3
Hmotnost		g	72
Odolnost a ochrana			
Svorky Stupeň krytí			IP20 čelní strana
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

Certifikace

IEC/EN/BS 60947-7-1

V souladu

cURus

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.