ACB1P255A12

DISTRIBUČNÍ SILOVÝ BLOK, JEDNOPÓLOVÝ, 255A, 12 SVOREK



Elektrické vlastnosti			
Počet pólů			1
Jmenovité izolační napětí Ui		V	1000
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	255
Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith UL/CSA		A	255
Jmenovitý vrcholový výdržný proud Ipk		kA	51
Jmenovitý krátkodobý proud Icw 1s		kA	24.5
Zkratová odolnost (UL)		kA	10
Připojení			
Průměr otvoru svorky_Možnost 1		mm	1x16mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 1			
		mm2	35…120
		AWG	6...250 Kcmil
Utahovací moment Max_Možnost 1			
		Nm	19
		Ibin	168
Průměr otvoru svorky_Možnost 2		mm	2x9.5mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 2			
		mm2	6…35
		AWG	14...1
Utahovací moment Max_Možnost 2			
		Nm	4.4
		Ibin	39
Průměr otvoru svorky_Možnost 3		mm	5x7.5mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 3			
		mm2	2.5…16
		AWG	14...4
Utahovací moment Max_Možnost 3			
		Nm	2.7
		Ibin	24
Průměr otvoru svorky_Možnost 4		mm	4x6mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 4			
		mm2	2.5...10
		AWG	14...6
Utahovací moment Max_Volba 4			
		Nm	2.7
		Ibin	24
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			Šroubové /DIN lišta 35mm
Metrický imbusový klíč		mm	3-4-5-8
Hmotnost		g	405

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


ACB1P255A12

DISTRIBUČNÍ SILOVÝ BLOK, JEDNOPÓLOVÝ, 255A, 12 SVOREK

Odolnost a ochrana

Svorky Stupeň krytí	IP20 čelní strana

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

Certifikace

IEC/EN/BS 60947-7-1

V souladu

cURus

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.