# ACB1P520A12

DISTRIBUČNÍ SILOVÝ BLOK, JEDNOPÓLOVÝ, 520A, 12 SVOREK



| | | |
|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | |
| Počet pólů | | 1 |
| Jmenovité izolační napětí Ui | V | 1000 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | A | 520 |
| Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith UL/CSA | A | 520 |
| Jmenovitý vrcholový výdržný proud Ipk | kA | 51 |
| Jmenovitý krátkodobý proud Icw 1s | kA | 24.5 |
| Zkratová odolnost (UL) | kA | 10 |
| **Připojení** | | |
| Průměr otvoru svorky_Možnost 1 | mm | Slot 25x9.5mm |
| Připojitelný průřez vodiče_Možnost 1 | | |
| | mm2 | flexibilní přípojnice 25x9.5mm |
| Utahovací moment Max_Možnost 1 | | |
| | Nm | 10 |
| | Ibin | 89 |
| Průměr otvoru svorky_Možnost 2 | mm | 2x9.5mm |
| Připojitelný průřez vodiče_Možnost 2 | | |
| | mm2 | 6…35 |
| | AWG | 14..1 |
| Utahovací moment Max_Možnost 2 | | |
| | Nm | 4.4 |
| | Ibin | 39 |
| Průměr otvoru svorky_Možnost 3 | mm | 5x7.5mm |
| Připojitelný průřez vodiče_Možnost 3 | | |
| | mm2 | 2.5…16 |
| | AWG | 14...4 |
| Utahovací moment Max_Možnost 3 | | |
| | Nm | 2.7 |
| | Ibin | 24 |
| Průměr otvoru svorky_Možnost 4 | mm | 4x6mm |
| Připojitelný průřez vodiče_Možnost 4 | | |
| | mm2 | 2.5...10 |
| | AWG | 14...6 |
| Utahovací moment Max_Volba 4 | | |
| | Nm | 2.7 |
| | Ibin | 24 |
| **Mechanické vlastnosti** | | |
| Provozní poloha | | |
| | normální | Svislá rovina |
| | přípustná | Kterýkoliv |
| Upevnění | | Šroubové /DIN lišta 35mm |
| Metrický imbusový klíč | mm | 3-4-5 |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | |
|---|---|---|
| Hmotnost | g | 393 |

## Odolnost a ochrana

| | |
|---|---|
| Svorky Stupeň krytí | IP20 čelní strana |

## Rozměry




## Certifikace a shoda s předpisy

Certifikace

IEC/EN/BS 60947-7-1

V souladu

cURus

## Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.