# ACB4P125D15

DISTRIBUČNÍ SILOVÝ BLOK, ČTYŘPÓLOVÝ, 125A, 15 SVOREK




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Počet pólů | | | 4 |
| Jmenovité izolační napětí Ui | | V | 500 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 125 |
| Jmenovitý vrcholový výdržný proud Ipk | | kA | 20 |
| Jmenovitý krátkodobý proud Icw 1s | | kA | 4.5 |
| **Připojení** | | | |
| Průměr otvoru svorky_Možnost 1 | | mm | 1x9mm |
| Připojitelný průřez vodiče_Možnost 1 | | mm2 | 10…35 |
| Utahovací moment Max_Možnost 1 | | Nm<br>Ibin | 7<br>62 |
| Průměr otvoru svorky_Možnost 2 | | mm | 3x7.5mm |
| Připojitelný průřez vodiče_Možnost 2 | | mm2 | 10…25 |
| Utahovací moment Max_Možnost 2 | | Nm<br>Ibin | 2<br>18 |
| Průměr otvoru svorky_Možnost 3 | | mm | 11x5.3mm |
| Připojitelný průřez vodiče_Možnost 3 | | mm2 | 2.5…6 |
| Utahovací moment Max_Možnost 3 | | Nm<br>Ibin | 2<br>18 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Provozní poloha | normální<br>přípustná | | Svislá rovina<br>Kterýkoliv |
| Upevnění | | | Šroubové /DIN lišta 35mm |
| Phillips | | | 2 |
| Hmotnost | | g | 515 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Svorky Stupeň krytí | | | IP20 čelní strana |
| **Rozměry** | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# ACB4P125D15

DISTRIBUČNÍ SILOVÝ BLOK, ČTYŘPÓLOVÝ, 125A, 15 SVOREK




## Certifikace a shoda s předpisy

Certifikace

IEC/EN/BS 60947-7-1

## Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.