





Denumirea produsului	11RFA9		
Denumirea tipului de produs	Releu protecție motor		
<b>Caracteristici generale</b>			
Numărul de poli	Nr.	3	
Categoria de supratensiune	III		
Gradul de poluare	3		
Grad IP frontal	IP20		
Tipul de eliberare	Termic		
Siguranța de protecție	gG (IEC)	A	16
	aM (IEC)	A	6
	RK5 (UL)	A	15
Detectarea defecțiunilor de fază	Da		
Modul de resetare	Automat		
<b>Caracteristicile circuitului de putere</b>			
Tensiune nominală de izolație $U_i$ IEC/EN	V	690	
Tensiune nominală de rezistență la impuls $U_{imp}$	kV	8	
Tensiune nominală de funcționare	V	690	
Frecvența operațională	min	Hz	0
	max	Hz	400
Curentul de exploatare $I_e$	min	A	3
	max	A	5
Clasa de declanșare	10A		
Butonul de testare	yes		
Indicator de călătorie	yes		
Terminale	Tip Borne șurub Lățimea Instrument		șurub și șaiabă M4 9.8 Phillips 2
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	2.3
	max	Nm	2.3
	min	lbin	1.7
	max	lbin	1.7
Secțiunea dirijorului	AWG/Kcmil max	10	
<b>Caracteristicile circuitelor auxiliare</b>			
Contacte auxiliare	NR	Nr.	1
	NC	Nr.	1
Tensiune nominală de izolație auxiliară $U_i$ IEC/EN	V	690	

Auxiliar Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	6
Tensiune nominală de funcționare auxiliară	V	690
Curent de funcționare AC15	24V	A 1.5
	120V	A 1.5
	240V	A 0.75
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	10
Terminale	Circuit auxiliar Tip	șurub și șaibă
	Circuit auxiliar Borne șurub	M3,5
	Circuit auxiliar Lățimea lor	mm 8
	Instrumentul pentru circuitul auxiliar	Phillips 1
Secțiunea dirijorului	max	mm <sup>2</sup> 2.5
	max	mm <sup>2</sup> 2.5
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm 1
	max	Nm 1
	min	Ibin 0.74
	max	Ibin 0.74
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1		C300-R300
<b>Condiții ambientale</b>		
Temperatura de Operare	Temperatura min	°C -20
	Temperatura max	°C 55
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C -55
	Temperatura max	°C 70
Temperatura de compensare	Temperatura min	°C -15
	Temperatura max	°C 55
Altitudine maximă	m	3000
<b>Caracteristici mecanice</b>		
Poziția de operare	normală	Plan vertical
	permisă	±30°
Fixare		Montare directă pe BG06... BG09... BG12...
Greutate	g	116
<b>Date tehnice UL</b>		
Curent de sarcină completă (FLA) pentru motor trifazat de curent alternativ	480 V	A 5
	600 V	A 5
<b>Dimensiuni</b>		



### Diagrame de cablare



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508

#### Certificari

CCC  
CSA  
cULus  
EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000106 -  
Releu de  
suprasarcina  
termica