
P5RA4P250A

RCD BLOCK 250A TYPE A, FOR FOUR-POLE IEC MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS P5 SERIES, SIZE FROM 40A TO 250A




Vlastnosti pomocných kontaktů			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	8
Typ vypnutí			A
Max. zpoždění			600ms
Provozní charakteristiky			
Jmenovité provozní napětí		V	220…460
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	14
	max.	Nm	14
	min.	lbin	125
	max.	lbin	125
Provozní poloha			
	normální		Vertikální
	přípustná		Kterýkoliv
Svorky			
	typ		Šroubové
Upevnění			Šroub
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	70

Rozměry



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-2

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.