P5X14E230

UNDERVOLTAGE TRIP RELEASE FOR P5ME, 220…240VAC - 250VDC



Provozní charakteristiky				
Jmenovité napájecí napětí AC			VAC	220…240
Jmenovité napájecí napětí DC			VDC	250
Jmenovitý kmitočet			Hz	45…65
Přídržná spotřeba			VA	1.21
Napětí odpadu			%Us	35…70
Provozní napětí			%Us	85…110
Průměrná doba vypnutí			ms	50
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky				
		min.	Nm	0.8
		max.	Nm	1
		min.	lbin	7
		max.	lbin	9
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		min.		20
		max.		16
	Flexibilní vodič bez oček			
		min.	mm²	0.5
		max.	mm²	1.5
	Flexibilní vodič s oky			
		min.	mm²	0.5
		max.	mm²	1.5
Svorky				
		typ		Šroubové
		nástroj		PZ2
Hmotnost			g	50

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení

Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.